

Funk Alarm Trittmatte onPratoline

Beim betätigen der Alarm-Trittmatte wird ein Signal an die Empfänger gesendet, welches diese aktiviert. Die gewünschte Melodie ertönt. Aufgrund der hohen Reichweite von bis zu 100m (im freien Feld), können Sie die Empfänger überall hinnehmen. Die Reichweite wird durch auftretende Hindernisse (Wände, Metall) beschränkt. Befestigen Sie den Sender der Alarm-Trittmatte mit dem beigefügten Klettverbinder an eine geeignete Stelle.

Legen Sie die Trittmatte rutschfest unter eine Fussmatte oder einen Teppich. Um Beschädigungen des Funksenders zu vermeiden achten Sie bitte darauf, daß sich der angeschlossene Funksender außerhalb des Trittbereichs befindet. Die Matte ist für den Inneneinsatz ausgelegt. Der Untergrund sollte gerade und Grad frei sein, um eine Beschädigung der Matte (durch spitze Erhebungen) zu vermeiden. Da die Matten nicht vollständig vor Wassereintritt geschützt sind, sollten diese nicht in feuchte Umgebungen oder unter Wasser verlegt werden.

Die Alarmtrittmatte ist sofort betriebsbereit!

Empfängerbatterien

2x 1,5 Volt LR6 /Mignon (kleiner Empfänger akustisch)

2x 1,5 Volt LR14/Baby (grosser optisch/akustischer Empfänger)

Senderbatterie

1x 3 Volt CR2032

sind enthalten.

Öffnen Sie die 4 Schrauben am Sender der Trittmatte bei einem Batteriewechsel

Die Alarmtrittmatte nutzt den 433MHz Frequenzbereich

Innerhalb dieses Frequenzbandes ist ein Frequenzwechsel möglich (256 Funkfrequenzen), um eventuelle Störungen mit Funkgeräten die diese Frequenz nutzen, zu verhindern.

Dazu muss im Sender der Alarmtrittmatte (4 Schrauben öffnen) die Batterie für mindestens 10 Sekunden entfernt werden,

sodass die gespeicherte Frequenz gelöscht wird. Auch die Batterien beider Empfänger entfernen! Legen Sie die Batterien erneut ein und betätigen Sie innerhalb 16 Minuten die Trittmatte um eine neue Frequenz einzustellen.


Das kleine Loch im Sender Gehäuse der Trittmatte dient zur Melodienauswahl. Mit z.B. einem Zahnstocher können 8 verschiedene Melodien ausgewählt werden.

www.onpratoline.de
info@onpratoline.de

onPratoline.de

Art.-Nr.
ATM-Helene-01

1x 3V Batt. CR2032



CE

433,92 MHz